



Specificationer Flerpack 50x Philips Xitanium Mini  
Dali DS Drivdon Max  
36W 0.7~0.85A(DIP) 30~42V incl. DC cable | 700mA  
(För Noxion)

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                            |                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 262067                                                                                                  |
| EAN                        | 8719157085441                                                                                           |
| Tillverkarkod              | 8719157085441                                                                                           |
| Varumärke                  | Noxion                                                                                                  |
| Tillverkarens namn         | Multipack 50x (For Noxion) Philips Xitanium DALI Driver Max<br>36W 0.7~0.85A(DIP) 30~42V incl. DC cable |
| Rekommenderad köpkvantitet | 50                                                                                                      |
| Garanti från LamporNu      | 3 år                                                                                                    |

## Teknisk information

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Teknik        | Tillbehör              |
| Spänning (V)  | 220-240                |
| Dimbar?       | Nej, ej dimbar         |
| Watt          | 43W                    |
| Typ av sensor | Ingen sensor           |
| Produkttyp    | Tillbehör - LED Driver |

## Måttskiss

|            |     |
|------------|-----|
| Längd (mm) | 156 |
| Bredd (mm) | 43  |

Höjd (mm)

30

### Varför ska jag handla hos Lampornu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

